

Steripower GmbH & Co KG  
 Schiffbauerweg 1  
 D - 82319 Starnberg / Germany  
 Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16  
 Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11  
 Internet: [www.steripower.de](http://www.steripower.de)  
 eMail: [info@steripower.de](mailto:info@steripower.de)



Vertriebspartner:

**REHA**  
**aktiv 2000**  
Ein Unternehmen der ALFELUM Gruppe

Hauptsache Mensch

☎ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐  
 Drackendorf-Center 2, 07751 Jena  
 Tel: 03641/3036-2500  
 Fax: 03641/3036-2902  
 Mail: [steripower@reha-aktiv2000.de](mailto:steripower@reha-aktiv2000.de)



# Desinfektion in Perfektion 2.1!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

## Netz- und Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung  
Akkuleistung abhängig von der  
Benutzungshäufigkeit,  
Optisches Warnsignal  
vor Akkuausfall.

**Wahlweise:**  
Netzteil mit 230V-Anschluß

## Sensor

Beim Einführen der Hände  
löst der Sensor einen  
Sprühstoß mit der ein-  
gestellten Applikations-  
menge aus.

## Große Öffnung

für die berührungslose  
Desinfektion beider Hände,  
überschüssige Flüssigkeit  
kann Arbeits- und Boden-  
beläge nicht beeinträchtigen.

## Optional: Counter

Digital-Counter zur Kontrolle  
der eingestellten Dosierung  
und der insgesamt abge-  
gebenen Sprühstöße.

## Wartungsfrei

Steripower®  
white edition

**BITTE**  
DESINFIZIEREN SIE IHRE HÄNDE

**PLEASE**  
DISINFECT YOUR HANDS



## Signalgebung

Optionaler Anschluß z.B. für  
einen automatischen Tür-  
öffner, ein Drehkreuz oder  
andere Zugangskontrollen.

## Dosierung

Individuelle Applikations-  
menge einstellbar in  
10 Stufen von 0,5 - 5 ml.  
Zusätzliche Feindosierung  
der Flüssigkeitsmenge  
möglich.

## Kompatibilität

Jedes flüssige  
Desinfektionspräparat  
einsetzbar.  
(0,5 und 1l Flaschen)

## Sprühkegel

benetzt beide Hände  
flächendeckend. Es ent-  
steht keine Vernebelung  
(keine Aerosoldämpfe).

## Auffangschale

mit integriertem, auszu-  
wechselndem Saugpad:  
Überschüssige Flüssigkeit  
wird aufgefangen und  
eingeschlossen.

## DIN Ladebuchse

für den Netzanschluss des  
mitgelieferten Akkuladegerätes.  
(Nur bei Artikel 10041)

Optional: **LED-  
Beleuchtung**

NEU

## Abmessungen

Gerätemaße (ca.):  
Höhe 505 mm  
Breite 290 mm  
Tiefe 200 mm

Steripower®

www.steripower.de